

**Zeitschrift:** Fachzeitschrift Heim  
**Herausgeber:** Heimverband Schweiz  
**Band:** 72 (2001)  
**Heft:** 3

**Rubrik:** Hilfsmittel für Behinderte : auf dem Markt

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# TIPPS UND TRENDS

**Wo kann ein Badezimmerumbau im Massstab 1:1 simuliert werden? Womit können behinderte Menschen die tägliche Bewegungstherapie durchführen? Wo findet man Handläufe zum nachträglich Montieren? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserer Marktübersicht.**

## Absolute Neuheit: Anpassbares Badezimmer\*

Die neue Dienstleistung in der Hilfsmittel-Ausstellung Exma in Oensingen: Ein anpassbares Badezimmer mit beweglichen sanitären Einrichtungen.

Der Um- oder Neubau eines behindertengerechten Badezimmers muss sorgfältig geplant werden. Gerade bei knapp bemessenen Platzverhältnissen können wenige Zentimeter über die Benutzbarkeit entscheiden.

Die Hilfsmittelausstellung Exma in Oensingen bietet für die Umbauplanung nun eine absolute Neuheit an: Das anpassbare Badezimmer. Wände, Badewanne, Dusche, WC und Lavabo der Installation können so lange verschoben oder entfernt werden, bis man das geplante Badezimmer 1:1 nachgebildet hat. So können Probleme erkannt und beseitigt werden, noch bevor sie zu teuren Fehlplanungen geworden sind.



Alle Einrichtungen lassen sich individuell installieren und ausprobieren.\*

## Der neue e-fix E20

Der Elektroantrieb für Rollstühle e-fix der Firma Alber wurde weiterentwickelt und hat weitere Verbesserungen erfahren. Der e-fix E20 ist nun noch leichter und kompakter als seine Vorgänger. Er besteht lediglich aus vier handlichen Teilen: zwei Antriebsrädern von je 8 kg, der Batterie und dem Bediengerät.

Der Fortschritt der Technik manifestiert sich vor allem in der Bedienerfreundlichkeit. Als Neuheit bietet der E20 je einen Fahrmodus für den Innen-



Der Elektroantrieb für Rollstühle e-fix E20.

und Aussenbereich an. Auf Knopfdruck am Bediengerät wird das Fahrverhalten auf die jeweilige Umgebung abgestimmt: präzise und subtile Manöver im Innenbereich, agile und kraftvolle Fahrt im Aussenbereich.

Die gewünschten Fahreigenschaften kann man direkt am Bediengerät programmieren. Dazu gehören die Geschwindigkeitsregelung, die Bremsverzögerung, die Einstellung der Empfindlichkeit der Joystick-Steuerung und die automatische Selbstabschaltung bei Inaktivität.

Durch eine Änderung der Radaufnahme lassen sich die Antriebsräder wesentlich einfacher montieren und demontieren. Das mitgelieferte Schnellladegerät verfügt über eine automatische Anpassung an verschiedene Netzspannungen.

Bezugsquelle: Alber AG, 8957 Spreitenbach, Telefon 056 401 52 00.

Gesamtgewicht 26,9 kg (ohne Rollstuhl)  
davon Gewicht  
Akkupack 9,0 kg  
Reichweite etwa 15 km

## Aufrichtrollstuhl Lifestand\*

Lifestand ist ein Rollstuhl mit integrierter Stehfunktion. Mit nur geringem Kraftaufwand kann man von der sitzenden in eine stehende Körperhaltung wechseln. Dabei wird man von individuell abgestimmten Gasdruckfedern unterstützt; als Alternative ist eine elektrisch gesteuerte Aufrichthilfe erhältlich.

Der Aufrichtrollstuhl bringt dem behinderten Menschen zwei wesentliche Vorteile: Mehr Unabhängigkeit und ein geringeres Risiko von Folgeschäden wegen langem Sitzen. Neben den praktischen und psychologischen Nutzen, sind vor allem die gesundheitlichen Vorteile von grosser Bedeutung. Durch häufigeres Aufstehen, und sei es auch nur für kurze Zeit, können zahlreiche Verbesserungen herbeigeführt werden: Tonusregulierung bei Spastik, Kontrakturenprophylaxe in Hüft-, Knie- und Fussgelenken, Vorbeugung und Heilung von Dekubitus, Aufbau der Oberkörpermuskulatur, Osteoporoseprophylaxe, positive Auswirkungen auf den Kreislauf, Anregung der Verdauungsfunktionen usw.

Vertrieben wird der Lifestand von der Firma SKS Rehab AG in 8762 Schwanen, Telefon 055 647 35 85.

Sitzbreite 36/40/44/48 cm  
Sitztiefe 44/56 cm  
Gesamtgewicht 22/23/24/25 kg



Der Aufrichtrollstuhl Lifestand.\*

## Pflegerrrollstuhl Eurochair Polaro

Der Eurochair Polaro ist ein Rollstuhlmodell, das zwischen einem Handrollstuhl und einem eigentlichen Pflegerrrollstuhl angesiedelt ist. Die variablen Sitz- und Positionseinstellungen sind speziell auf die häusliche und geriatrische Pflege abgestimmt.

Die Rückenlehne kann bis 30° verstellt werden. Dadurch kann die Sitzposition geändert und die Benutzerinnen



Der Pflegerollstuhl Eurochair Polaro.

und Benutzer beschwerdefrei länger im Rollstuhl sitzen. Ein optional erhältlicher, anatomisch geformter Rückenteil bietet eine ideale Rumpfunterstützung und einen guten Seitenhalt. Wichtig ist dabei die stabile Beckenpositionierung, die durch den bei Bedarf anpassbaren Ergoformsitz gewährleistet ist. Eine verstellbare Sitzkantelung ist nicht möglich, kann aber über Fahrwerkeinstellungen zwischen 0° und 4° erreicht werden.

Der Pflegerollstuhl Polaro ist auf den bekannten Eurochair-Modellen aufgebaut: Das bedeutet, dass viele Komponenten austauschbar sind.

Erhältlich ist der Eurochair Polaro bei den Meyra-Fachhändlern in der Schweiz.

Sitzbreiten 43/48 cm  
Sitztiefe 43/46 cm

### THERA live

Tägliche Bewegung ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, die Funktionen unseres Körpers intakt zu halten und



Der Bewegungstrainer THERA live.

aktiv zu bleiben. Bewegungstrainer eignen sich zur Therapie bei Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Störungen, für MS-Kranke und Querschnitt-Gelähmte, in der postoperativen Therapie und bei Rekonvaleszenz, bei degenerativen Erkrankungen, für Schwerbehinderte oder bettlägerige Patienten, oder auch als Fitnessgerät für Seniorinnen und Senioren.

Das THERA live ist ein motorbetriebener Bewegungstrainer für die tägliche Bewegungstherapie. Das Gerät ist in einer Basisausführung oder mit verschiedenen Zusatzausstattungen lieferbar.

Weitere Informationen sind erhältlich bei der Firma Promefa AG in 8184 Bachenbülach, Telefon 01 872 97 79.

### Jörg®-Biegehandlauf

Der Jörg®-Biegehandlauf besteht aus einem mit Polyäthylen umhüllten Stahlkern. Er ist in mehreren Farben lieferbar: Nach Wunsch kann sich der Handlauf in ein dezentes Erscheinungsbild fügen oder aber Farbkontraste setzen. Das Produkt ist pflegeleicht – einfaches Ab-

reiben mit Brennsprit oder Alkohol genügt – und kann auch nachträglich im Innen- und im Aussenbereich ohne grossen Aufwand angebracht werden.

Für Offerten oder weitere Auskünfte steht Ihnen die Firma Jörg®-Biegehandlauf in 5610 Wohlen zur Verfügung, Telefon 056 621 06 00.



Der Jörg®-Biegehandlauf

### Exma

#### Die permanente Hilfsmittelausstellung in Oensingen

Dünnerstrasse 32 (Industrie Süd)  
4702 Oensingen  
Telefon 062/388 20 20  
Fax 062/388 20 40  
Internet [www.sahb.ch](http://www.sahb.ch)

**Öffnungszeiten:** Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.  
(Gruppenführungen nur auf Voranmeldung)



### Die SAHB-Beratungsstelle in Ihrer Region

Bern	Telefon	031 992 99 33
Brütisellen	Telefon	01 805 52 70
Horw	Telefon	041 340 23 22
Le Mont-sur-Lausanne	Téléphone	021 641 60 20
Oensingen	Telefon	062 388 20 20
Quartino	Telefono	091 858 31 01
Sierre	Téléphone	027 455 58 48
St. Gallen	Telefon	071 244 24 31

Die mit einem Sternchen \* gekennzeichneten Produkte können Sie derzeit in der Hilfsmittelausstellung Exma besichtigen und ausprobieren. Bitte beachten Sie, dass sich die Aussagen vorwiegend auf Herstellerangaben beziehen. ■